



Variante 26:
B/T/H: 80/88/107
SH/ST: 43/53

Variante 23:
B/T/H: 80/88/110
SH/ST: 46/53

Bezug:
Torro braun


Verarbeitung

leger



9771

L




getrennte Verstellung
der Rückenlehne und
der Fußstütze durch
Gewichtsverlagerung

G




1 Motor
stufenlose Verstellung
der Rückenlehne, des
Fußteils und der Auf-
stehhilfe mit einem 24
Volt Motor.

E



1 Motor
stufenlose Verstellung
der Rückenlehne und
des Fußteils mit einem
24 Volt Motor.


Z



2 Motore
getrennte Verstellung
der Rückenlehne und
des Fußteils mit zwei
24 Volt Motoren.



Y 2 Motore



getrennte Verstellung
der Rückenlehne, des
Fußteils und der Auf-
stehhilfe mit zwei 24
Volt Motoren.

- Sessel mit Rollen
- in 2 Größen erhältlich
- Sitz wahlweise in:

superlastic
soft

superlastic
med

superlastic
plus